

# Microstrahlanlage PEENMATIC 620S



Abbildungen können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

## Grundausrüstung:

- Front-Klapptüre, mit Gasdruck-Zylinder-Unterstützung bis auf Arbeitshöhe öffnend, mit integriertem Sichtfenster, ausgestattet mit Sicherheits- und Verschleissglas, in einem Schnellwechselrahmen
- Türenschar
- Manuelle, hydraulische Höhenverstellung (wartungsfrei)
- 2-Fuss-System mit eingebauten Rollen, fahrbar, manuell feststellbar
- Arbeitsrost aus Lochblech, einteilig, demontierbar, Lochdurchmesser 5 mm
- Gefütterte Armstulpen und Handschuhe, auswechselbar
- Strahlpistoleinheit, Typ EF 3, mit Hartmetallstrahldüse HSD 5/10, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 8 bar, Strahl Druck am Manometer ablesbar
- Strahlmittel-trocknungssystem, 50 W, elektronisch stufenlos regelbar, inklusive Abdeckung für Heizelement
- Strahlmittelvorbeschleunigung mit Förderinjektoreinheit, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 4 bar, Förderdruck am Manometer ablesbar
- Automatische, selektive Feinkorn-trennungseinheit, Typ SHOT SEPARATOR
- Eingebaute Hochoberflächen-Microfilter-Einheit mit einer Filterpatrone, Fläche 0,64 m<sup>2</sup>. Automatische, elektro-pneumatische Filterabreinigung
- Staubsammeleimer aus Stahl
- Ventilator zur Hochoberflächen-Microfilter-Einheit, elektronisch stufenlos regelbar
- Ausblaspistole
- Fusschalter mit Impulskontakt
- Druckluftanschluss, 1/4" G, anlageseitig, inklusive Öl- und Wasserabscheider
- Bedienungstabelleau mit allen erforderlichen Schaltern und Kontrollelementen
- Schlüsselschalter, Ein / Aus, mit 2 Schlüsseln
- Beleuchtung

## Zubehör:

(auf Wunsch)

- Drehtisch-Einheit aus Aluminium, Ø 350 mm, manuell drehbar, für Stückgewichte bis maximal 50 kg
- Strahlpistolenwandhalter mit Schwenkarm, Höhe 115 mm, Schwenkbereich 275 mm
- Betriebsstundenzähler
- Digitale(s) Manometer
- Trichtervibrator

## Verkauf / Entwicklung


iepco ag  
Hofstrasse 21  
CH-8181 Hörli  
Tel. +41 / (0)44 861 16 16  
www.iepco.ch

## Produktion

iepco ag  
Steigacherweg 10  
CH-5316 Leuggern  
Tel. +41 / (0)56 268 80 40  
info@iepco.ch

Technologien für  
perfekte Oberflächen

# Microstrahlanlage PEENMATIC 620S



Zeichnungen und / oder Legende können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

## Legende:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 Hauptschalter                                  | 7 Druckregler zur Strahlpistole    |
| 2 Steuersicherung                                | 8 Manometer zur Strahlpistole      |
| 3 Potentiometer zum Ventilator                   | 9 Öl- und Wasserabscheider         |
| 4 Potentiometer zum Strahlmitteltrocknungssystem | 10 Luftanschluss für MICROPEEN 250 |
| 5 Druckregler zum Förderinjektor                 | 11 Netzeingang                     |
| 6 Manometer zum Förderinjektor                   | 12 Fusschalter                     |
|  | 13 Förderinjektor                  |

## Nutzraum:

Breite 550 x Tiefe 350 x Höhe 400 mm.  
Optimal für die Oberflächenbearbeitung von Werkstücken mit den Abmessungen von Breite 400 x Tiefe 300 x Höhe 200 mm

## Betriebsspannung:

230 V + PE / 50/60 Hz

## Leistungsaufnahme:

125 W

## Steuersicherung:

4 AT

## Druckluftanschluss:

Zuleitung 1/2" G  
Anschluss Anlage 1/4" G  
Druck 0 - 10 bar

## Schallwert:

65 dB(A) ohne Strahlen  
70 dB(A) mit Strahlen bei 3 bar

## Gewicht:

150 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

## Verkauf / Entwicklung

iepcO ag  
Hofstrasse 21  
CH-8181 Höri  
Tel. +41 / (0)44 861 16 16  
www.iepcO.ch

## Produktion

iepcO ag  
Steinacherweg 10  
CH-5316 Leuggern  
Tel. +41 / (0)56 268 80 40  
info@iepcO.ch